

www.mbsm.pro , EJECTEUR DAB, Pompe Monobloc Série Pa Double Aspiration Autoamorçante

written by mahdi miled | 14 March 2019

Électropompe centrifuge autoamorçante double aspiration du type jet, appropriée pour l'aspiration jusqu'à 50m de profondeur. Corps de pompe et support en fonte, roue en noryl ou sur demande en laiton. Injecteur type P20 standard de 4" et 2". Température maxi. du liquide pompé : 50°C. Pression maxi. de fonctionnement : 8 bars.

Descriptif produit

Pompe pour aspirations profondes

Plage de fonctionnement: jusqu'à 4,3 m³/h

Plage de température du liquide: de -0°C à 40°C pour autres applications. de 0°C à +35°C pour usage domestique Liquide pompé: propre, ne contenant pas de corps solides ou abrasifs, non visqueux, non agressif, non cristallisé et chimiquement neutre.

Température ambiante maximum: + 40°C

Pression de service maximum: 6 bar (600 kPa) pour DP 82 DP 102
8 bar (800 kPa) pour DP 151 – DP 251

Indice de protection: IP 44 (IP 55 au bornier)

Classe d'isolement: F

EJECTEUR-DAB-mbsm-dot-pro (1).jpg (64 KB)



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

EJECTEUR-DAB-mbsm-dot-pro (1).jpg (14 KB)



EJECTEUR-DAB-mbsm-dot-pro (8).jpg (8 KB)



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

EJECTEUR-DAB-mbsm-dot-pro (8).jpg (6 KB)



EJECTEUR-DAB-mbsm-dot-pro (2).jpg (1 MB)



EJECTEUR-DAB-mbsm-dot-pro (2).jpg (465 KB)



EJECTEUR-DAB-mbsm-dot-pro (3).jpg (1 MB)



EJECTEUR-DAB-mbsm-dot-pro (3).jpg (467 KB)



EJECTEUR-DAB-mbsm-dot-pro (4).jpg (1 MB)



EJECTEUR-DAB-mbsm-dot-pro (4).jpg (408 KB)



EJECTEUR-DAB-mbsm-dot-pro (5).jpg (1 MB)



EJECTEUR-DAB-mbsm-dot-pro (5).jpg (524 KB)



EJECTEUR-DAB-mbsm-dot-pro (6).jpg (1 MB)



EJECTEUR-DAB-mbsm-dot-pro (6).jpg (318 KB)



EJECTEUR-DAB-mbsm-dot-pro (7).jpg (1 MB)



Picture Msm Dot Pro - www.mbsm.pro

EJECTEUR-DAB-mbsm-dot-pro (7).jpg (451 KB)

